

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9517.100

Polikarbonatna ohišja PK

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9517.100 - Polikarbonatna ohišja PK brez izrezov

Stensko ohišje iz polikarbonata in steklenih vlaken. Razred zaščite IP 66. Pokrov s sponkami za hitro sprostitev za lažje vzdrževanje. Negorljiv material za večjo varnost.



Features

| | |
|------------------------------|---|
| Št. Modela | PK 9517.100 |
| Zasnova | PK ohišje s prozornim pokrovom |
| Opis izdelka | Delovno temperaturno območje: od -35 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. |
| Material | Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni Prozoren pokrov: polikarbonat, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Vijaki pokrova: poliamid Izolacijski čepi: polietilen |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Ohišje s pokrovom Vijaki pokrova Izolacijski čepi za vijake za stensko montažo |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 |
| IK koda | IK08 |

Features

| | |
|------------------------------|--|
| Mere | Širina: 182 mm Višina: 180 mm Globina: 90 mm |
| Delovno temperaturno območje | -35 °C...80 °C |
| Osnovni material | Polycarbonate |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,6 kg |
| Bruto teža | 0,635 kg |
| Carinska tarifna številka | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | PK Polycarbonate enclosure, WHD: 182x180x90 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | C-UL DNV UL |
| Explanations | Declaration of conformity |