

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.620

Delne montažne plošče

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.620 - Delne montažne plošče za VX, VX SE, PC, IW

Za namestitev dodatnih komponent v ohišje. Delne montažne plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in zagotavljajo platformo za najrazličnejše aplikacije.

Features

Št. Modela	VX 8617.620
Opis izdelka	Za montažo dodatnih komponent v stikalno ohišje. Delne montažne plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in tako ponujajo platformo za široko izbiro aplikacij.
Material	Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	Za opcijsko namestitev v pokončnem položaju kot navpična montažna površina ali v ravnem položaju kot vodoravna podlaga Pritrdite neposredno na del ohišja Pri sprednji montaži je ohišje sistema pritrjeno na katero koli montažno raven v ohišju Pri večnivojski montaži eno za drugo so lahko delne montažne plošče navpično pritrjene s tečaji, da se omogoči hiter dostop do spodnjih nivojev
Opomba	Za namestitev v VX SE, PC, IW je potrebna adapterska letev VX.
Mere	Širina: 1.100 mm Globina: 300 mm
Za tip ohišja	VX VX SE PC

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX SE PC Širina: = 400 mm = 1.200 mm Globina: = 400 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	8,36 kg
Bruto teža	8,6 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Opis izdelka	VX Partial mounting plate, dimensions: 1100x300 mm