

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.005

Vogalni elementi podnožja/
podstavka z obrobami podnožja/
podstavka, spredaj in zadaj

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.005 - Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Kotni elementi podnožja/podstavka z okrasnimi ploščami za prilagodljiv vhod kablov.



Features

| | |
|--------------|--|
| Št. Modela | VX 8660.005 |
| Prednosti | Zanesljivo – odlična stabilnost podnožja/podstavka Prilagodljivo – nešteto možnosti notranje vgradnje z VX priborom Enostavno – poravnano zaključevanje med povezovalnimi mesti |
| Material | Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina Kotni in povezovalni pokrov: plastika |
| Barva | RAL 9005 |
| Obseg dobave | 4 vogalni pokrovi Sestavni deli 4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 100 mm 2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm |
| Opomba | Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/ podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/ podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/ podstavka |
| Mere | Višina: 100 mm |

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Širina: = 1.000 mm |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Teža/pakiranje | 6,19 kg |
| Paketi | 2 pc(s). |
| Neto teža | 6,18 kg |
| Bruto teža | 6,188 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 21,81 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Opis izdelka | VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1000 mm, sheet steel |

Approvals

| | |
|--------------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
| Explanations | PCF-declaration |