

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.300 Adapter za komponente

State: 9.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.300 - Adapter za komponente 3-polni

Za namestitev stikalnih naprav in zaščitne opreme.

## Features

Št. Modela	SV 9635.300
Zasnova	Z vgrajenim držalom varovalke
Način delovanja	Za mehansko pritrditev in neposreden stik električne opreme na plošči
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Maks. nazivni tok	16 A
Nazivna delovna napetost	690 V (AC) 600 V (DC)
Število polov	3-pole
Za vrsto (razred) varovalke	CC
Električne nazivne vrednosti UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Priključni kabli (AWG)	AWG 14
Dolžina priključnega kabla	125 mm
Podporne tirnice količina/višina	1 / 10 mm
Vrsta podporne tirnice	static
Mere	Širina: 22,5 mm Višina: 160 mm Globina: 80 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,124 kg
Bruto teža	0,134 kg

## Features

---

Teža bakra (kg na kos)	0,02
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK