

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.410 Krmilnik motorja

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.410 - Krmilnik motorja 3-polni

Za krmiljenje motorjev z direktnim ali reverzibilnim zaganjalnikom z vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo.

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Št. Modela | SV 9635.410 |
| Način delovanja | Za krmiljenje motorjev kot direktnih ali reverzibilnih zaganjalnikov z vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo Uporabljena hibridna tehnologija omogoča pogosto preklapljanje polprevodnikov brez obrabe Mehanski kontakti zagotavljajo nizke toplotne izgube med delovanjem Prostorsko varčna konfiguracija zaradi minimalne širine vgradnje |
| Material | Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 |
| Barva | RAL 7035 |
| Izguba toplote maks. | 5,5 W |
| Nazivna delovna napetost | 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz |
| Maks. nazivni tok | 2,4 A |
| Opomba | Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. |
| Mere | Širina: 22,5 mm Višina: 160 mm Globina: 114 mm |
| Priklop okroglih vodnikov | 0,14 - 2,5 mm ² |
| Nastavljiv nadzor toka | 0,18 - 2,4 A |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,38 kg |
| Bruto teža | 0,387 kg |
| Carinska tarifna številka | 85371091 |
| ETIM 9 | EC002572 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27370804 |
|------------|----------|

| | |
|--------------|--|
| Opis izdelka | SV Motor controller, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm ² , WH: 22,5x160 mm |
|--------------|--|

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity |
|--------------|---------------------------|