

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.042

Obrobe podnožja/podstavka, stranske

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.042 - Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Za zaključek stranic stojala/podnožja in za dodatno stabilizacijo ali za notranjo konfiguracijo povezanih podstavkov/podnožij. Na podnožja/podstavke višine 200 mm je mogoče po izbiri namestiti eno 200 mm visoko ali dve 100 mm visoki okrasni plošči.



Features

Št. Modela	VX 8660.042
Zasnova	Zaprta
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Višina: 200 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Globina: = 500 mm

Features

Tipška ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Teža/pakiranje	2,52 kg
Paketi	2 pc(s).
Primerno za	za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
Neto teža	2,38 kg
Bruto teža	2,524 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	10,65 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	VX base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 500 mm, sheet steel

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------