

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.747 Priključna plošča

State: 3.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.747 - Priključna plošča za laminirane bakrene palice

Za priklop laminiranih ploščatih bakrenih vodnikov.

## Features

Št. Modela	SV 9676.747
Opis izdelka	Za priklop laminiranih bakrenih zbiralnih sponk na sistem ploščatih bakrenih razdelilnih zbiralnih sponk. Primerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material	Priključna plošča: E-Cu Potisni kos: nerjavno jeklo Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo
Obseg dobave	Montažni deli (brez vijakov)
Navodila za sestavljanje	Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi. Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Število palic na vodnik	2
Montažne mere	50 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	32 x 20 mm
Za namestitev laminiranih bakrenih palic	Količina: 2 s številom membran: 10 s širino membrane: 32 mm z debelino membrane: 1 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,34 kg
Bruto teža	0,346 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,13
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002270

# Features

---

ECLASS 8.0

27400613

---

Opis izdelka

SV Connection plate, clamping area WH: 32x20 mm, (Flat-PLS)

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK