

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.749 Priključna plošča

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.749 - Priključna plošča za laminirane bakrene palice

Za priklop laminiranih ploščatih bakrenih vodnikov.

Features

Št. Modela	SV 9676.749
Opis izdelka	Za priklop laminiranih bakrenih zbiralnih sponk na sistem ploščatih bakrenih razdelilnih zbiralnih sponk. Primerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material	Priključna plošča: E-Cu Potisni kos: nerjavno jeklo Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo
Obseg dobave	Montažni deli (brez vijakov)
Navodila za sestavljanje	Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi. Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Število palic na vodnik	2
Montažne mere	50 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	100 x 20 mm
Za namestitev laminiranih bakrenih palic	Količina: 2 s številom membran: 10 s širino membrane: 100 mm z debelino membrane: 1 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,62 kg
Bruto teža	0,639 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,27
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002270

Features

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

Opis izdelka	SV Connection plate, clamping area WH: 100x20 mm, (Flat-PLS)
--------------	--

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
	Declaration of conformity UK