

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9681.204

## Perforiran montažni trak

State: 22.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.204 - Perforiran montažni trak za delna vrata

Za naknadno zunanjo montažo na delna vrata, z razmikom lukenj 25 mm za montažo posameznih elementov na zadnji strani vrat, kot so kabelski kanali, držala za cevi itd.



## Features

Št. Modela	SV 9681.204
Opis izdelka	Za naknadno vgradnjo v delna vrata. Montažni trakovi imajo 25 mm vzorec in se lahko uporabljajo na zadnji strani vrat za posebne pritrditve, kot so kabelski kanali, držala za cevi itd. Premer luknje montažnega traku: 4,5 mm.
Material	Jeklena pločevina, 1 mm
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	198 mm
Navodila za sestavljanje	Za širino ohišja 1000 mm: 1 x 9681.204 in 1 x 9681.206
Mere	Dolžina: 198 mm
Primerno za	Širina: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	0,6 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Opis izdelka	SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm