

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8950.060

# Pokrov odklopnega stikala TS (ameriška različica)

State: 13.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8950.060 - Pokrov odklopnega stikala TS (ameriška različica)

Varnostna ključavnica, skladna z UL, za ohišja v skladu z ameriškimi predpisi. Izolacijski pokrov ločilnika skupaj z mehanizmom za upravljanje, ključavnico za sosednja vrata in povezovalnimi palicami izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A.



## Features

---

Št. Modela	TS 8950.060
Opis izdelka	Vključno z glavno ključavnico vrat za varnostno zaklepanje ohišij in povezanih ohišij v skladu z ameriškimi predpisi, samo v povezavi z ročico za glavno stikalo.

---

# Features

---

## Prednosti

V kombinaciji z mehanizmom za upravljanje, sistemom zapiranja sosednjih vrat in s povezovalnimi palicami izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A.

Kompaktna zasnova s širino 125 mm, po izbiri se lahko namesti na levo ali desno stran ohišja. S tem pokrovom je mogoče vsa standardna TS 8 ohišja z enimi vrati konfigurirati kot omare z izoliranimi vrati. Celotna površina ohišja se ohrani.

Skupaj z integrirano montažno ploščo TS se lahko montažna površina glavnega ohišja poveča za približno 100 mm v širino.

Pokrov je dovoljeno namestiti samo na ohišje z enimi vrati in cevni okvirjem vrat

Dva izreza za ročice za upravljanje na sprednji strani za namestitvev na različnih višinah

---

# Features

Aplikacije	<p>Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 in 140 UK-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA tipa 1 in 2 Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 12 Siemensov aktuator za pogonski mehanizem s talnim kablom (pogoni Max-Flex) za odklopnike v litem ohišju 3VL UL: 3VA9978-0CH72, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno simbol ON/OFF v rdeči/črni barvi (vključeno tudi v obseg dobave celotnih kompletov Max-Flex 3VA9..8-0CK12) 3VA9978-0CH82, kromirano jeklo, natisnjen simbol ON/OFF v rdeči/črni barvi 3VA9978-0CH74, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjen simbol ON/OFF v črni/črni barvi 3VL9600-3JP61, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v črni/črni barvi Siemensov aktuator za pogonski mehanizem s talnim kablom (pogoni Max-Flex) za odklopnike v litem ohišju 3VL UL: 3VL9600-3JP01, plastika, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/zeleni barvi (vključeno tudi v obseg dobave celotnih kompletov Max-Flex 3VL9.00-3JM01) 3VL9600-3JP21, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/črni barvi 3VL9600-3JP41, kromirano jeklo, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/črni barvi 3VL9600-3JP61, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v črni/črni barvi Siemensov aktuator za pogonski mehanizem s talnim kablom (pogoni Max-Flex) za odklopnike serije SENTRON (ED, FD, LD, JD, ...) št. modela za ZDA: FHOH, jeklo z epoksidnim premazom, natisnjeno z napisom ON/OFF v rdeči/črni barvi</p>
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Glavna ključavnica vrat, plošča pokrova in montažni deli.
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 12
Opomba	Ohišje pred pokrovom vrat izolatorja mora biti ohišje z enimi vrati

## Features

---

Mere	Širina: 119,5 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	13,2 kg
Bruto teža	19,2 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	TS TS izolator door cover (US version), WHD: 119.5x2000x600 mm

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK