

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.010

Pokrov vrat izolatorja

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.010 - Pokrov vrat izolatorja za VX

Vključuje glavno zaporo vrat za varnostno zaklepanje ohišij in povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z upravljalnimi ročicami za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.

Features

Št. Modela	VX 8951.010
Opis izdelka	Vključuje glavno ključavnico za varnostno zaklepanje ohišij ali povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z aktuatorji za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.
Prednosti	<p>Izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A</p> <p>V povezavi z mehanizmom za upravljanje, sosednjo ključavnico vrat in povezovalnimi palicami, so te zahteve izpolnjene tudi za povezane kombinacije</p> <p>Po želji se lahko namesti na levo ali desno stran ohišja. S tem pokrovom je mogoče vsa povezovalna ohišja z enimi vrati konfigurirati kot ohišja z izoliranimi vrati. Celotna površina ohišja se ohrani.</p> <p>Skupaj z vgradno ploščo se lahko montažna površina glavnega ohišja poveča za do 14 %.</p> <p>Dva izreza za ročice za upravljanje na sprednji strani za namestitev na različnih višinah</p>

Features

Aplikacije	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 in 140 UK-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA tipa 1 in 2 Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 12 Siemens: pogonski mehanizem s talnim kablom – komplet 3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, plastični aktuator NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP Siemens: mehanizem za nastavitve globine – kompleti 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Glavna ključavnica vrat, plošča pokrova in montažni deli.
Mere	Širina: 103 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Opomba	Pokrov je dovoljeno namestiti samo na ohišje z enimi vrati in cevni okvirjem vrat
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series

Features

Protection category NEMA	NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX series)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	13,2 kg
Bruto teža	18 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX Isolator door cover, WHdepth 103x2000x600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------