

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.023

Ohišje za shranjevanje energije

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.023 - Ohišje za shranjevanje energije VX ESS

Okvir ohišja s strešno ploščo, perforiranimi vrati in zadnjo ploščo. Idealno za učinkovito in modularno razširitev za shranjevanje energije s policami za komponente.

Features

Št. Modela	SV 9690.023
Zasnova	Brez notranje opreme
Material	Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Strešna plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 1,5 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Vrata, streha in zadnja plošča: prašno barvano, teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata in zadnja plošča, perforirano Strešna plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	67 kg
Bruto teža	67,7 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	221,54 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

Opis izdelka

VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 800x2000x800 with door, rear panel

Approvals

Explanations

Declaration of conformity