

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.041

Ohišje za shranjevanje energije

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.041 - Ohišje za shranjevanje energije VX ESS

Okvir ohišja s strešno ploščo, perforiranimi vrati in zadnjo ploščo. S prilagodljivo notranjo zasnovano. Idealno za učinkovito in modularno razširitev za shranjevanje energije z drsnimi tirnicami.

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Št. Modela | SV 9690.041 |
| Zasnova | S prilagodljivo notranjo zasnovano |
| Material | Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Strešna plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 1,5 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm |
| Površinska obdelava | Okvir ohišja: temeljni premaz Vrata, streha in zadnja plošča: prašno barvano, teksturirana barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Okvir ohišja Vrata in zadnja plošča, perforirano Strešna plošča Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20 |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm Globina: 800 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 68,1 kg |
| Bruto teža | 72,1 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 216,29 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |

Features

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|--------------|---|
| Opis izdelka | VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x800 mm, with door, rear panel, interior fit-out |
|--------------|---|

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity |
|--------------|---------------------------|