

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.868

CS Toptec, z možnostjo povezovanja

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.868 - CS Toptec, z možnostjo povezovanja

Povezovalno zunanje ohišje z dvojno steno, 100 mm debelim podnožjem, vrati, zadnjo ploščo in brezhizbno pritrjeno streho za zaščito pred vremenskimi vplivi. Celoten okvir ohišja omogoča učinkovito in prilagodljivo notranjo konfiguracijo. Ohišje je pripravljeno za namestitvev stenske hladilne enote Blue e+ Outdoor.



Features

Št. Modela	CS 9782.868
Zasnova	za povezovanje Z izklopom za zunanje hladilne enote 1,5 kW
Material	Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Plošče ohišja in obrobe podnožja/podstavka: aluminij, AlMg3 Dežna streha: aluminij
Površinska obdelava	Prašno barvano UV-odporen čisti poliester
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Zunanje povezovalno ohišje z dvojno steno Okvir ohišja s 25 mm sistemskimi luknjami na strehi in osnovni plošči ter navpičnimi profili z dvema montažnima nivojema Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027 Zadnja plošča Dežna streha Podnožje/podstavek z vijačnimi ploščami z uvodnicami in vijačnimi obrobami spredaj in zadaj

Features

Mere	Širina: 800 mm Višina: 1.600 mm Globina: 800 mm
Mere	Skupna višina: 1.745 mm Višina dežne strehe: 45 mm Višina podnožja/podstavka: 100 mm
Število vrat	1
Zaklepanje	Različica ključavnice: 3-točkovno zaklepanje Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: BJ20027
Plošča za kabelske uvodnice	Velikost: 2 Količina: 2
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK koda	IK10
Opomba	Vse plošče ohišja so podvojene in ozemljene (zunanja stena na notranjo steno) Pri sestavljanju prostostoječega ohišja so potrebne stranske plošče, ki jih je mogoče vgraditi v sklop za CS Toptec
Opomba za model št.	Za tesnjenje izreza je potrebna klimatska naprava ali adapterska plošča
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	75 kg
Bruto teža	75,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	CS TopTec, bayable, WxHxD: 800x1600x600 mm, with cut-out for outdoor climate control unit 1.5 kW

Approvals

Explanations

Declaration of conformity