

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.540

Ohišja Outdoor Basic

State: 4.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.540 - Ohišja Outdoor Basic

Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvema vrati. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote na prostem. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami.



Features

Št. Modela	CS 9784.540
Opis izdelka	Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podnožjem in dežno streho, ki se razteza na vse strani.
Material	Aluminij AlMg3
Površinska obdelava	Prašno barvano UV-odporen čisti poliester
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Enostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno Osnovno ohišje s kabelskimi uvodnicami, tridelno 25 mm sistemske luknje na strehi, talni plošči, sprednji strani in v ohišjih z globino Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027 Transportni podstavek z vijačno pritrjenimi obrobami spredaj in zadaj Dežna streha
Mere	Širina: 1.200 mm Višina: 1.200 mm Globina: 500 mm

Features

Mere	Skupna višina: 1.355 mm Širina dežne strehe: 1.250 mm Višina dežne strehe: 55 mm Globina dežne strehe: 550 mm Širina odmika: 1.112 mm Višina odmika: 1.112 mm Globina odmika: 449 mm Višina podnožja/podstavka: 100 mm
Design Centre bar	With removable centre bar, 2 lockable doors
Število vrat	2
Tipaska ocena po UL 50E	Type 3R
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
IK koda	IK10
Opomba	Širina ohišja 1200 mm ima dve montažni plošči širine 600 mm
Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	66 kg
Bruto teža	71 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	Outdoor Basic enclosure, WHD: 1200x1200x500 mm, aluminium, with 100 mm transport plinth and rain canopy, two doors at front

Approvals

Explanations

Declaration of conformity