

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

Varnostni element D stikalo

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - Varnostni element D stikalo

Z vgrajenim vizualnim nadzorom varovalk preko utripajočega indikatorja in prikaz stanja delovanja.

Features

Št. Modela	SV 9340.950
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	Ogrodje: RAL 7035 Držalo varovalk: RAL 7001
Obseg dobave	Vzmetne vzmeti za varovalke D 01 in 10 x 38 mm
Opomba	Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Vrsta električne povezave	Box terminal
Vložki varovalk	D 01 (with reducer) D 02 (with Neozed adaptor sleeve) 10 x 38 (with retaining spring)
Fuse inserts footnote	Pri uporabi varovalk D01 in 10 x 38 mm je treba uporabiti redukcijske vzmeti. Uporaba varovalk D01 je možna z adapterskim tulcem za podnožje/podstavke D02.
Nazivni obratovalni tok maks.	63 A
Nazivna delovna napetost	400 V
Opomba	Za uporabo talilnih varovalk v skladu s standardom EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Z vgrajenim vizualnim nadzorom varovalk z utripajočim indikatorjem in prikazom stanja delovanja ter napeljavo kablov za vodnike do 6 mm ²
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3

Features

Mere	Širina: 27 mm Višina: 226 mm
Priklop okroglih vodnikov	1,5 - 25 mm ²
Za namestitvev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Območje napetosti za prikazovalne lučke	100 - 400 V
Število polov	3-pole
Round conductor cross-section	1,5 - 25 mm ²
Paketi	3 pc(s).
Neto teža	0,975 kg
Bruto teža	1,04 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,066
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Opis izdelka	SV Bus-mounting fuse base, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm ²

Approvals

Explanations

Declaration of conformity