

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410

Adapter za odklopnik

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - Adapter za odklopnik 3-polni

Adapter odklopnika za univerzalno, poenostavljeno montažo odklopnikov.

Features

Št. Modela	SV 9342.410
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Vrsta električne povezave	Box terminal
Maks. nazivni tok	100 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Opomba	Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Kabelska vtičnica	Bottom
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Število polov	3-pole
Mere	Širina: 72 mm Višina: 210 mm
Priklop okroglih vodnikov	10 - 35 mm ²
Za namestitvev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	10 x 7,8 mm
Primerno za proizvajalca (tip)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)

Features

Odobritve	UL
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,57 kg
Bruto teža	0,576 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,114
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Circuit-breaker component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 10-35 mm ² , clamping area WH: 10x7,8 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK