


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.601

Kabelové průchodky z polyamidu

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.601 - Kabelové průchodky z polyamidu

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Features

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | SZ 2411.601 |
| Výhody | Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování. Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel |
| Materiál | Polyamid 6 Těsnění: CR/NBR |
| Barva | RAL 7035 |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 68 (5 barů, 30 min) |
| Rozměry | Výška: 22 mm |
| Závit | M12 x 1,5 |
| Délka závitu | 8 mm |
| Min. průměr kabelu | 3 mm |
| Max. průměr kabelu | 6,5 mm |
| Rozsah provozních teplot | -30 °C...100 °C |
| torque | 1,8 Nm |
| Velikost klíče | 15 mm |
| Rozměry | Závit: M12 x 1,5 Délka závitu: 8 mm |
| Type rating podle UL 50E | Type 4X |
| Balení | 50 ks |
| Netto hmotnost | 0,05 kg |
| Brutto hmotnost | 0,22 kg |

Features

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Popis výrobku | SZ Kabelové průchodky z polyamidu, velikost: M12x1,5, pro kabely ø 3-6,5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------------------------------|
| Approvals | CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |