

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.230 NH ločilnik

State: 30.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.230 - NH ločilnik z elektronskim nadzorom varovalk

## Features

|   |   |
|---|---|
| Št. Modela                                      | SV 9343.230   |
| Zasnova   | For 60 mm busbar systems  |
| Material  | Poliamid<br>Protipožarna zaščita v skladu z UL 94<br>Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko |
| Barva   | Ogrodje: RAL 7035<br>Pokrov: RAL 7035/7001  |
| Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice | Širina vpenjalnega območja: 50 mm<br>Višina vpenjalnega območja: 10 mm                                |
| Za sisteme palic z razmakom med središči        | 60 mm   |
| Kabelska vtičnica                               | Top/bottom  |
| Vrsta električne povezave                       | Screw M10   |
| Nazivni obratovalni tok maks.                   | 400 A   |
| Nazivna delovna napetost                        | 400 V - 690 V, 3~   |
| Za velikost NH                                  | 2   |
| Test specification                              | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)  |
| Mere  | Širina: 210 mm<br>Višina: 298 mm  |
| Priklop okroglih vodnikov                       | 10 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Za namestitev zbiralnih sponk                   | Višina: 5, 10 mm  |
| Število polov                                   | 3-pole  |
| z elektronskim nadzorom varovalk                | Yes   |

## Features

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Round conductor cross-section | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Paketi                        | 1 pc(s).   |
| Neto teža                     | 3,2 kg   |
| Bruto teža                    | 3,52 kg  |
| Teža bakra (kg na kos)        | 1  |
| Carinska tarifna številka     | 85369095   |
| ETIM 9                        | EC000249   |
| ECLASS 8.0                    | 27371401   |
| Opis izdelka                  | SV NH fuse-switch disconnecter, size 2, 400 A, 400-690 V, 3-pole, screw M10, with electronic fuse monitoring |

## Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | CQC-CCC   |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |