

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.100 Držala varovalek

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.100 - Držala varovalk od 61 A do 400 A

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z razdaljo med središči 60 mm.

## Features

|                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Št. Modela                               | SV 9345.100                                                                                               |
| Zasnova                                  | Za varovalke kategorije J                                                                                 |
| Material                                 | Poliamid<br>Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0<br>Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko  |
| Barva                                    | Ogrodje: RAL 7035<br>Pokrov: RAL 7035/7001                                                                |
| Priključek za okrogli vodnik             | AWG 2 – MCM 300                                                                                           |
| Za sisteme palic z razmakom med središči | 60 mm                                                                                                     |
| Kabelska vtičnica                        | Top/bottom                                                                                                |
| Vrsta električne povezave                | Box terminal                                                                                              |
| Za vrsto (razred) varovalke              | J                                                                                                         |
| Nazivni obratovalni tok maks.            | 100 A                                                                                                     |
| Rated operating current (min.)           | 61 A                                                                                                      |
| Nazivna delovna napetost                 | 600 V, 3~                                                                                                 |
| Fuse standard                            | UL 248-8                                                                                                  |
| Opomba                                   | UL (navedena dodatna oprema) je izpolnjena pri uporabi držala varovalk na sistemih zbiralnih sponk RiLine |
| Standardi                                | UL 508                                                                                                    |
| Mere                                     | Širina: 184 mm<br>Višina: 288 mm                                                                          |
| Za namestitev varovalk                   | Premer: 29 mm<br>Dolžina: 118 mm                                                                          |
| Za namestitev zbiralnih sponk            | Višina: 5, 10 mm                                                                                          |

# Features

---

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Električne nazivne vrednosti UL (SCCR) | 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7           |
| Število polov                          | 3-pole                                                    |
| Paketi                                 | 1 pc(s).                                                  |
| Neto teža                              | 2,61 kg                                                   |
| Bruto teža                             | 2,615 kg                                                  |
| Teža bakra (kg na kos)                 | 0,837                                                     |
| Carinska tarifna številka              | 85369095                                                  |
| ETIM 9                                 | EC001644                                                  |
| ECLASS 8.0                             | 27400613                                                  |
| Opis izdelka                           | SV Fuse holder, Class J, 61-100 A, 600 V, 3-pole, (60 mm) |

# Approvals

---

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Approvals | C-UR<br>UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------------------------------------|