

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.312 Systémové LED svietidlo

State: 26.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.312 - Systémové LED svietidlo

LED system light – the first light especially for enclosures! Highly innovative LED technology for even more light into the very last corner.



Features

Obj. č.	SZ 2500.312
Prevedenie	so zásuvkou, s detektorom pohybu
Výhody	Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu Použitelnosť v akejkoľvek aplikácii
Prevedenie	Pohybové čidlo Zásuvka 90° otočný konektor Nastavenie smeru svietenia Nastavenie rozptylu svetla
Materiál	Teleso svietidla: pretlačovaný hliník Kryt svietidla: polykarbonát Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacích skrutiek
Menovitý príkon	13 W
Možnosti pripojenia	Infeed, 3-pole Through-wiring, 3-pole

Features

Motion detector	Yes
Overvoltage category	II
Trieda ochrany	II (all-insulated)
Druh montáže svietidla	Screw-fastening Clip attachment
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	300 V AC
Možnosti montáže	Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm
Svetelný tok	1 200 lm
Farba svetla	4000 K (neutrálna biela)
Poznámka	Pripojovacie príslušenstvo sa objednáva samostatne.
Rozmery	Šírka: 437 mm Výška: 85 mm Hĺbka: 44 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Zásuvky	F/B (type E, CEE 7/5)
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prevedenie zásuvky	F/B (type E, CEE 7/5)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,63 kg
Brutto hmotnosť	0,707 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	16,7
Číslo colnej sadzby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321

Features

ECLASS 8.0	27189241
------------	----------

Popis výrobku	Systémové svietidlo SZ LED, 1200 lumenov, D: 437 mm, 100-230 V, s detektorom pohybu
---------------	---

Approvals

Approvals	ENEC
-----------	------

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration
--------------	--