



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2843.400**

**Kabelové průchodky EMC**

State: 31.7.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.400 - Kabelové průchodky EMC

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

## Features

Obj. č.	SZ 2843.400
Provedení	Kabelové průchodky s metrickým závitem
Materiál	Mosaz Těsnění: CR/NBR
Povrch	Poniklováno
Poznámka	Minimální průměr stínění = průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště
Min. průměr kabelu	19 mm
Max. průměr kabelu	28 mm
Stupeň krytí IP69K	IP 69K
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68
Průměr stínění (min.)	15 mm
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.17
Brutto hmotnost	0.18
Číslo celní sazby	85444290
EAN	4028177247055
E-Number Sweden	E1703720
ETIM 9	EC000441

# Features

---

ETIM 8	EC000441
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------

---

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---