


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3210.910

## Výměník tepla vzduch-voda

State: 12.12.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3210.910 - Výměník tepla vzduch-voda Standard

## Mercedes-Benz Powertrain

Všechny díly pro vedení vody z nerezové oceli 1.4571. Podle zadání společnosti Daimler AG bez elektromagnetického ventilu a bez zpětného ventilu. Regulace teploty a monitorování komfortním ovladačem.

## Features

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                          | SK 3210.910                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provedení                        | Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technické údaje                  | Přípojky vody prostřednictvím 1/2" hadicové koncovky nebo alternativně G 3/8" vnější závit<br>Kontakty pro rozhraní X2 a X3 jsou stejně jako u standardní verze namontovány na zadní straně zařízení a jsou přístupné montážním výřezem zevnitř rozváděčové skříně                                                    |
| Materiál                         | Ocelový plech                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barva                            | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozsah dodávky                   | Výměníky tepla<br>Vrtací šablona<br>Těsnicí a upevňovací materiál<br>Bez elektromagnetického ventilu, místo toho použití spojovacího relé, které při dosažení požadované hodnoty spíná beznapěťový kontakt<br>bez zpětného ventilu<br>Včetně 2. typového štítku, umístěného na dobře viditelném místě uvnitř zařízení |
| Celkový chladicí výkon           | L 40 W 10 při 400 l/h: 3.600 W<br>L 40 W 20 při 400 l/h: 2.400 W<br>L 40 W 30 při 400 l/h: 1.200 W<br>L 40 W 35 při 400 l/h: 660 W                                                                                                                                                                                    |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chladicí médium                  | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Features

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Regulace teploty                    | Komfortní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)   |
| Rozsah provozních teplot            | 1 °C...70 °C                                      |
| Rozměry                             | Šířka: 597 mm<br>Výška: 417 mm<br>Hloubka: 475 mm |
| Předřazené jištění                  | Jistič/tavná pojistka: 4 A                        |
| Rozsah regulace                     | 20 °C...55 °C                                     |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55                                             |
| Balení                              | 1 ks                                              |
| Netto hmotnost                      | 37                                                |
| Brutto hmotnost                     | 39                                                |
| Číslo celní sazby                   | 84158300                                          |
| EAN                                 | 4028177612020                                     |