

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.308

Blue e+ výstupný filter

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.308 - Blue e+ výstupný filter

The outlet filter is used in conjunction with the corresponding fan-and-filter unit to dissipate heat loss from enclosures, ventilate the enclosure and protect temperature-sensitive components. This is achieved through the direct infeed of ambient air, the temperature of which must be lower than the permissible internal temperature of the enclosure.



Features

| | |
|--------------------|--|
| Obj. č. | SK 3237.308 |
| Prevedenie | nástenná montáž |
| Výhody | Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom Montáž bez použitia náradia |
| Materiál | Plast |
| Farba | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Výstupná mriežka Filtračná vložka z netkanej textílie |
| Montážny výrez | Šírka výrezu: 92 mm Výška výrezu: 92 mm |
| Vhodný pre obj. č. | SK 3237.7xx |

Features

| | |
|---|---|
| Rozmery | Šírka: 116,5 mm Výška: 116,5 mm Hĺbka: 33,2 mm |
| Stupeň krytia NEMA | Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,145 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,148 kg |
| Číslo colnej sadzby | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Popis výrobku | Výstupná mriežka SK Blue e+, pre filtroventilátor 3237,7xx, ŠxV 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005 |

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|