

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9520.100**

**Polikarbonatna ohišja PK**

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9520.100 - Polikarbonatna ohišja PK brez izrezov

Stensko ohišje iz polikarbonata in steklenih vlaken. Razred zaščite IP 66. Pokrov s sponkami za hitro sprostitev za lažje vzdrževanje. Negorljiv material za večjo varnost.



## Features

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Št. Modela                   | PK 9520.100   |
| Zasnova                      | PK ohišje s prozornim pokrovom  |
| Opis izdelka                 | Delovno temperaturno območje: od -35 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.  |
| Material                     | Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni<br>Prozoren pokrov: polikarbonat, penasto PU tesnilo po celotnem obodu<br>Vijaki pokrova: poliamid<br>Izolacijski čepi: polietilen |
| Barva                        | RAL 7035  |
| Obseg dobave                 | Ohišje s pokrovom<br>Vijaki pokrova<br>Izolacijski čepi za vijake za stensko montažo  |
| Protection category NEMA     | NEMA 4X   |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66   |
| IK koda                      | IK08  |

# Features

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Mere                         | Širina: 254 mm<br>Višina: 180 mm<br>Globina: 90 mm   |
| Delovno temperaturno območje | -35 °C...80 °C   |
| Osnovni material             | Polycarbonate  |
| Paketi                       | 1 pc(s).   |
| Neto teža                    | 0,701 kg   |
| Bruto teža                   | 0,801 kg   |
| Carinska tarifna številka    | 84879090   |
| ETIM 9                       | EC000261   |
| ECLASS 8.0                   | 27180101   |
| Opis izdelka                 | PK Polycarbonate enclosure, WHD: 254x180x90 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover |

---

# Approvals

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approvals    | C-UL<br>DNV<br>UL         |
| Explanations | Declaration of conformity |

---