

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.700

## Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 18.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.700 - Blue e+ ventilátor s filtrom

Complete fan-and-filter units for tool-free installation in surfaces. Air throughput 20 – 1,160 m<sup>3</sup>/h, protection category IP 54 as standard.



## Features

|   |   |
|---|---|
| Obj. č.   | SK 3240.700   |
| Prevedenie  | nástenná montáž   |
| Výhody  | Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní<br>Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke<br>Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom<br>Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku<br>Montáž bez použitia náradia |
| Materiál  | Plast   |
| Farba   | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky  | Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra  |
| Ventilátor  | Diagonal, shaded pole motor   |
| Množstvo vzduchu pri voľnom prúde (so skladanými filtrom) | Pri 50 Hz: 218 m <sup>3</sup> /h<br>Pri 60 Hz: 191 m <sup>3</sup> /h  |

# Features

|  |   |
|--|---|
| Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane skladaného filtra          | Pri 50 Hz: 191 m <sup>3</sup> /h<br>Pri 60 Hz: 161 m <sup>3</sup> /h  |
| Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)                    | Pri 50 Hz: 175 m <sup>3</sup> /h<br>Pri 60 Hz: 157 m <sup>3</sup> /h  |
| Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie | Pri 50 Hz: 130 m <sup>3</sup> /h<br>Pri 60 Hz: 112 m <sup>3</sup> /h  |
| Menovité prevádzkové napätie   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Menovitý elektrický príkon Pel   | Pri 50 Hz: 33,1 W<br>Pri 60 Hz: 37,3 W  |
| Menovitý prúd max.   | Pri 50 Hz: 0,2 A<br>Pri 60 Hz: 0,21 A   |
| Rozmery  | Šírka: 255 mm<br>Výška: 255 mm<br>Hĺbka: 129 mm   |
| Inštalčná hĺbka  | 108 mm  |
| Montážny výrez   | Šírka výrezu: 224 mm<br>Výška výrezu: 224 mm  |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529  | IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter<br>IP 55 with pleated filter and absorber mat<br>IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood  |
| Stupeň krytia NEMA   | Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter<br>Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood  |
| Predradené istenie   | Istič/tavná poistka: 2 A  |
| Poznámka   | Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky. |
| Rozsah prevádzkových teplôt  | -30 °C...55 °C  |
| Rozsah skladovacích teplôt   | -30 °C...70 °C  |

## Features

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Hladina akustického tlaku | Pri 50 Hz: 48 dB(A)<br>Pri 60 Hz: 45 dB(A)   |
| Balenie                   | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť            | 2,2 kg   |
| Brutto hmotnosť           | 2,401 kg   |
| Číslo colnej sadzby       | 84145915   |
| ETIM 9                    | EC000320   |
| ETIM 8                    | EC000320   |
| ECLASS 8.0                | 27180716   |
| Popis výrobku             | Ventilátor s filtrom SK Blue e+, 218/191 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035 |

## Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity  |