

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.010

## Plošča

State: 6.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.010 - Plošča RiLine Compact

Plošča z integriranimi zbiralnimi sponkami.

## Features

Št. Modela	SV 9635.010
Način delovanja	Plošča zbiralnih sponk z zaščito kontaktov za varno namestitev in dober prevodni stik komponent zaradi enostavne montaže Predhodno izrezane razdalje med priključki na plošči omogočajo varno in hitro pozicioniranje komponent Zmanjša delo z ožičenjem zaradi neposrednega stika s ploščo
Material	Poliamid Polikarbonat E-Cu Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Integrirane zbiralne sponke
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 2X
Standardi	UL 508 IEC 61 439
Maks. nazivni tok	125 A
Nazivni tok (UL)	100 A
Nazivna delovna napetost	690 V (AC) 600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (AC) 600 V (DC)
Največji razmak enot pri 45 mm	9
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Za montažo na nosilne tirnice	Yes
for mounting plate assembly	Yes
Število polov	3-pole

# Features

---

Mere	Širina: 405 mm Višina: 160 mm Globina: 45,1 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,3 kg
Bruto teža	1,46 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,551
Carinska tarifna številka	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV board, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 405x160x45 mm (RiLine Compact)

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK

---