


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.050

Plošča

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.050 - Plošča RiLine Compact

Plošča z integriranimi zbiralnimi sponkami.

Features

Št. Modela	SV 9635.050
Način delovanja	Plošča zbiralnih sponk z zaščito kontaktov za varno namestitev in dober prevodni stik komponent zaradi enostavne montaže Predhodno izrezane razdalje med priključki na plošči omogočajo varno in hitro pozicioniranje komponent Zmanjša delo z ožičenjem zaradi neposrednega stika s ploščo
Material	Poliamid Polikarbonat E-Cu Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Integrirane zbiralne sponke
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 2X
Standardi	UL 508 IEC 61 439
Maks. nazivni tok	160 A
Nazivna delovna napetost	690 V (AC) 600 V (DC)
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
for mounting plate assembly	Yes
Število polov	3-pole
Mere	Širina: 1.100 mm Višina: 160 mm Globina: 45,1 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,31 kg

Features

Bruto teža	4,46 kg
Teža bakra (kg na kos)	2,47
Carinska tarifna številka	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1100x160x45.1 mm (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity