

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.420 Krmilnik motorja

State: 6.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.420 - Krmilnik motorja 3-polni

Za krmiljenje motorjev z direktnim ali reverzibilnim zaganjalnikom z vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo.

## Features

Št. Modela	SV 9635.420
Način delovanja	Za krmiljenje motorjev kot direktnih ali reverzibilnih zaganjalnikov z vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo Uporabljena hibridna tehnologija omogoča pogosto preklapljanje polprevodnikov brez obrabe Mehanski kontakti zagotavljajo nizke toplotne izgube med delovanjem Prostorsko varčna konfiguracija zaradi minimalne širine vgradnje
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Izguba toplote maks.	12 W
Nazivna delovna napetost	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok	9 A
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Mere	Širina: 22,5 mm Višina: 160 mm Globina: 114 mm
Priklop okroglih vodnikov	0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Nastavljiv nadzor toka	1,5 - 9 A
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,39 kg
Bruto teža	0,392 kg
Carinska tarifna številka	85371091
ETIM 9	EC002572

# Features

---

ECLASS 8.0	27370804
------------	----------

---

Opis izdelka	SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm <sup>2</sup> , WH: 22,5x160 mm
--------------	--

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------