

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.548 Kontaktni element

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.548 - Kontaktni element za priključne nosilce

Za priklop priključnih nosilcev in kompletov konektorjev na ploščate bakrene sisteme Flat-PLS zbiralnih sponk, brez vrtanja.



## Features

Št. Modela	SV 9676.548
Opis izdelka	Za priklop priključnih nosilcev na sisteme zbiralnih sponk.
Material	E-Cu
Obseg dobave	Sestavni deli
For Busbar width	80 mm
Število palic na vodnik	3 4
Opomba	Priloženi vijaki se uporabljajo za pritrditev kontaktnih kosov na zbiralne sponke Vijaki za pritrditev priključnih nosilcev niso priloženi Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralne sponke W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera + (število podprevodnikov x 10) Število vijakov na nosilec: z 2 podprevodnikoma na vodnik: 2 kosa in s 3 ali 4 podprevodniki na vodnik: 4 kosi.
Za namestitev sistema zbiralnih sponk	Flat-PLS
Montažne mere	40 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,5 kg

# Features

---

Bruto teža	1,625 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,99
Carinska tarifna številka	74198090
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Contact maker E-Cu, WH: 80x20 mm, for 3 or 4 strands, (Flat-PLS)

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---