

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 Adapter za komponente

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Adapter za komponente vpenjalni nastavek

Za odklopnike podjetij ABB, Eaton, Schneider Electric in Siemens. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Features

Št. Modela	SV 9677.710
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Za sisteme palic z razmakom med središči	185 mm
Kabelska vtičnica	Bottom
Installation type	Clamping attachment
Število polov	3-pole
Maks. nazivni tok	1.600 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Opomba	Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave Primerno za uporabo stikalnih naprav s sprednjimi vijačnimi priključki Za montažo na sisteme zbiralnih sponk z ali brez pokrova
Mere	Širina: 300 mm Višina: 652 mm
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 10 mm
Primerno za proizvajalca (tip)	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	21,12 kg

Features

Bruto teža	22,2 kg
Teža bakra (kg na kos)	14,68
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Component adaptor, 1600 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK