



# VX 9680.606 - Sistem povezovalnih ohišij VX25

## Modularno ohišje

VX povezovalni sistemi, za namestitev z delnimi vrati in notranjimi pregradami v modularni izvedbi.

## Features

Št. Modela	VX 9680.606
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Okvir ohišja Zadnja plošča Kabelske uvodnice
Razred zaščite po IEC 60 529	Up to IP 54, depending on the panels
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Mere	Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	41,82 kg
Bruto teža	45,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	125,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261

# Features

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

Opis izdelka	VX Modular enclosure, WHdepth 600x2000x600 mm, sheet steel
--------------	--

# Approvals

---

Certificates	Surface finish
--------------	----------------

---

Explanations	Declaration of conformity UK
--------------	------------------------------