


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.826 Modularno ohišje

State: 2.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.826 - Modularno ohišje Sistem povezovalnih ohišij VX25

VX povezovalni sistemi, za namestitev z delnimi vrati in notranjimi pregradami v modularni izvedbi.

Features

Št. Modela	VX 9680.826
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Okvir ohišja Zadnja plošča Kabelske uvodnice
Razred zaščite po IEC 60 529	Up to IP 54, depending on the panels
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.200 mm Globina: 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	53,25 kg
Bruto teža	58,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	146,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

ECLASS 8.0

27180101

Opis izdelka

VX Modular enclosure, WHdepth 800x2200x600 mm, sheet steel

Approvals

Certificates

Surface finish