

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.530

Ohišja Outdoor Basic

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.530 - Ohišja Outdoor Basic

Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvema vrati. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote na prostem. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami.



Features

Št. Modela	CS 9783.530
Opis izdelka	Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podnožjem in dežno streho, ki se razteza na vse strani.
Material	Aluminij AlMg3
Površinska obdelava	Prašno barvano UV-odporen čisti poliester
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Enostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno Osnovno ohišje s kabelskimi uvodnicami, tridelno 25 mm sistemske luknje na strehi, talni plošči, sprednji strani in v ohišjih z globino Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027 Transportni podstavek z vijačno pritrjenimi obrobami spredaj in zadaj Dežna streha
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.200 mm Globina: 500 mm

Features

Mere	Skupna višina: 1.355 mm Širina dežne strehe: 650 mm Višina dežne strehe: 55 mm Globina dežne strehe: 550 mm Širina odmika: 512 mm Višina odmika: 1.112 mm Globina odmika: 449 mm Višina podnožja/podstavka: 100 mm
Število vrat	1
Tipaska ocena po UL 50E	Type 3R
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
IK koda	IK10
Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	30 kg
Bruto teža	35 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	Outdoor Basic enclosure, WHD: 600x1200x500 mm, aluminium, with 100 mm transport plinth and rain canopy, single door at front

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------