

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.015

Zunanja stenska ohišja

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.015 - Zunanja stenska ohišja

Zunanja ohišja za montažo na steno ali drog. Koncept ohišja znotraj ohišja, zunanje ohišje z izrezom na dnu in integriranimi lamelnimi rešetkami na zadnji in stranskih ploščah za prezračevanje.



Features

Št. Modela	CS 9791.015
Opis izdelka	Zunanje ohišje za namestitev na steno ali drogo. Koncept ohišja znotraj ohišja, zunanje ohišje z izrezom na dnu in vgrajenimi prezračevalnimi rešetkami na zadnji in stranskih stenah.
Material	Ohišje in montažna plošča: aluminij, AlMg3 Vrata, notranje ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Ohišje: prašno barvano, UV odporen čisti poliester
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Dvostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno Notranje ohišje z montažno ploščo, ploščo z uvodnicami in varnostno ključavnico Montažni nosilec za notranji termostat ali higrostat ohišja Zunanje ohišje z okrasnim pokrovom in varnostno ključavnico 3524 E 2 C tirnici na zadnji plošči
Mere	Širina: 370 mm Višina: 522 mm Globina: 210 mm

Features

Odmiki	Širina odmika: 280 mm Višina odmika: 380 mm Globina odmika: 145 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	270 mm x 380 mm
Notranje ohišje	Širina: 300 mm Višina: 400 mm Globina: 170 mm
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 1
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Opomba	Podaljšani dobavni roki
Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	8,048 kg
Bruto teža	8,472 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	CS Wall-mounted enclosure, WHD: 370x522x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---