

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9791.045

## Zunanja stenska ohišja

State: 10.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.045 - Zunanja stenska ohišja

Zunanja ohišja za montažo na steno ali drog. Koncept ohišja znotraj ohišja, zunanje ohišje z izrezom na dnu in integriranimi lamelnimi rešetkami na zadnji in stranskih ploščah za prezračevanje.



## Features

|                     |   |
|---------------------|---|
| Št. Modela          | CS 9791.045   |
| Opis izdelka        | Zunanje ohišje za namestitev na steno ali drogeve. Koncept ohišja znotraj ohišja, zunanje ohišje z izrezom na dnu in vgrajenimi prezračevalnimi rešetkami na zadnji in stranskih stenah.  |
| Material            | Ohišje in montažna plošča: aluminij, AlMg3<br>Vrata, notranje ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)  |
| Površinska obdelava | Ohišje: prašno barvano, UV odporen čisti poliester  |
| Barva               | RAL 7035  |
| Obseg dobave        | Dvostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno<br>Notranje ohišje z montažno ploščo, ploščo z uvodnicami in varnostno ključavnico<br>Montažni nosilec za notranji termostat ali higrostat ohišja<br>Zunanje ohišje z okrasnim pokrovom in varnostno ključavnico 3524 E<br>2 C tirnici na zadnji plošči<br>2 varnostni ključavnici |
| Mere                | Širina: 630 mm<br>Višina: 780 mm<br>Globina: 380 mm   |

# Features

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Odmiki                          | Širina odmika: 560 mm<br>Višina odmika: 560 mm<br>Globina odmika: 308 mm   |
| Mere montažne plošče (Š x V)    | 550 mm x 550 mm  |
| Notranje ohišje                 | Širina: 580 mm<br>Višina: 580 mm<br>Globina: 333 mm  |
| Zaklepanje                      | Različica ključavnice: Ključavnica<br>Število ključavnic: 2  |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55  |
| Opomba                          | Podaljšani dobavni roki  |
| Osnovni material                | Aluminium  |
| Paketi                          | 1 pc(s).   |
| Neto teža                       | 22,254 kg  |
| Bruto teža                      | 23,425 kg  |
| Carinska tarifna številka       | 94032080   |
| ETIM 9                          | EC000261   |
| ECLASS 8.0                      | 27180101   |
| Opis izdelka                    | CS Wall-mounted enclosure, WHD: 630x780x380 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |
|--------------|---|