

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.200 EMC stínicí svorka

State: 13.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.200 - EMC stínicí svorka

Rychlá montáž bez náradí: EMC stínicí svorka se přitlačí ke stínění kabelu a zahákne za lištu, změnu průměru zcela kompenzuje pružina.

Features

Obj. číslo	SZ 2388.200
Popis výrobku	Upevnění bez nutnosti použití náradí: EMC stínicí svorka se přitlačí ke stínění kabelu a zahákne za lištu. Změny průměru jsou plně vyrovnávány pružinou EMC stínicí svorky.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Průměr stínění (min.)	10 - 20 mm
Balení	10 ks
Netto hmotnost	0,33 kg
Brutto hmotnost	0,361 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Popis výrobku	SZ EMC stínicí svorka, pro průměr stínění 10-20 mm