


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.821

Káblové priechodky z mosadze

State: 17.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.821 - Káblové priechodky z mosadze

Integrated clamping membrane ensure safe tightening and cable-friendly strain relief.

Features

Obj. č.	SZ 2411.821
Výhody	Priechodka a kontramatice sú predávané spoločne v jednom balení, čo uľahčuje objednávanie a skladovanie. Upínacie lamely pre rovnomerné utiahnutie a odľahčenie ťahu, ktoré chránia kábel
Materiál	Mosadz Tesnenie: CR/NBR
Povrch	Poniklované
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Rozmery	Výška: 26 mm
Závit	M20 x 1.5
Dĺžka závit	8 mm
Min. priemer kábla	6 mm
Max. priemer kábla	12 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-40 °C...100 °C
torque	8 Nm
Veľkosť kľúča	22 mm
Rozmery	Závit: M20 x 1.5 Dĺžka závit: 8 mm
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Balenie	10 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	0,33 kg
Brutto hmotnosť	0,342 kg
Číslo colnej sadzby	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ káblová priechodka mosadz, rozmer: M20x1,5, pre kábel ø 6-12 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK