

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.861**

**Káblové priechodky z mosadze**

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.861 - Káblové priechodky z mosadze

Integrated clamping membrane ensure safe tightening and cable-friendly strain relief.

## Features

Obj. č.	SZ 2411.861
Výhody	Priechodka a kontramatice sú predávané spoločne v jednom balení, čo uľahčuje objednávanie a skladovanie. Upínacie lamely pre rovnomerné utiahnutie a odľahčenie ťahu, ktoré chránia kábel
Materiál	Mosadz Tesnenie: CR/NBR
Povrch	Poniklované
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Rozmery	Výška: 52 mm
Závit	M50 x 1.5
Dĺžka závitú	9 mm
Min. priemer kábla	27 mm
Max. priemer kábla	38 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-40 °C...100 °C
torque	35 Nm
Veľkosť kľúča	58 mm
Rozmery	Závit: M50 x 1.5 Dĺžka závitú: 9 mm
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Balenie	2 pc(s).

## Features

---

Netto hmotnosť	0,6 kg
Brutto hmotnosť	0,678 kg
Číslo colnej sadzby	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ káblová priechodka mosadz, rozmer: M50x1,5, pre kábel ø 27-38 mm

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK