

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.630

Kabelové průchodky EMC

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.630 - Kabelové průchodky EMC

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo | SZ 2843.630 |
| Provedení | Kabelové průchodky s metrickým závitem |
| Popis výrobku | Kabelový plášť může být na kontaktním místě buď přerušen, nebo ve skříni kompletně odstraněn. Odstínění kabelů ve skříni zůstává zachováno. Kontramatice, která je součástí dodávky, se při utahování sama zařizne do vrstvy nátěru ploch rozvaděče, čímž vznikne vodivý spoj. |
| Materiál | Mosaz Těsnění: CR/NBR |
| Povrch | Poniklováno |
| Poznámka | Minimální průměr stínění = průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště |
| Min. průměr kabelu | 34 mm |
| Max. průměr kabelu | 44 mm |
| Stupeň krytí IP 69K | IP 69K |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 68 |
| Průměr stínění (min.) | 30 mm |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 4 Typ 4X Typ 12 Typ 13 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,421 kg |
| Brutto hmotnost | 0,528 kg |

Features

| | |
|-------------------|---|
| Číslo celní sazby | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Popis výrobku | SZ Kabelové průchodky EMC, s metrickým závitem, velikost: M63 |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) VDE |
| Explanations | Prohlášení o shodě |
