


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.300

## Termoelektrické chladiče

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.300 - Termoelektrické chladiče Celkový chladiaci výkon / vykurovací výkon 80/80 W

The powerful, lightweight climate control units based on Peltier technology provide efficient cooling of command panels and small enclosures. Cooling/heating output 80/80 W.

## Features

Obj. č.	SK 3201.300
Materiál	Zariadenie: hliník, eloxovaný
General colour	RAL 7015
Farba	Kryt: RAL 7015
Rozsah dodávky	Termoelektrická klimatizačná jednotka Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica) Montážne príslušenstvo Filtračná vložka USB kábel A/B Vŕtacia šablóna
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511	Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 80 W
Celkový chladiaci výkon L35 L30	Chladiaci výkon L35 L30/50 Hz: 100 W
Menovité prevádzkové napätie	24 V (DC)
Menovitý prúd max.	4,5 A
Rozbehový prúd (LRA)	4,5 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)	Vonkajší okruh: 45 m <sup>3</sup> /h Vnútorňný okruh: 45 m <sup>3</sup> /h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Vykurovací výkon	80 W
Prevedenie	wall-mounted

# Features

Rozmery	Šírka: 125 mm Výška: 400 mm Hĺbka: 155 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54
Spôsob (elektrického) pripojenia	Plug-in spring connection terminal
Regulácia teploty	PID control (factory setting: cooling +35 °C / heating +5 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt	-30 °C...55 °C
Rozsah nastavenia chladenia	5 °C...55 °C
Rozsah nastavenia kúrenia	-10 °C...20 °C
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,249 kg
Brutto hmotnosť	3,449 kg
Číslo colnej sadzby	84186900
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	SK termoelektrický chiller, 80 W, 24 V (DC), WH: 125 x 400 x 155 mm

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaration of conformity UK
--------------	---