

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.500

Výměník tepla vzduch-voda

State: 14.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.500 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.



Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Obj. číslo | SK 3375.500 |
| Provedení | nástěnná montáž Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn) |
| Popis výrobku | Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby. |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál |
| Celkový chladicí výkon | L 35 W 10 při 400 l/h: 5 kW |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 172 W Při 60 Hz: 172 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 1,45 A Při 60 Hz: 1,45 A |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1 - 10 bar |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Doba zapnutí | 100 % |
| Chladicí médium | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách) |
| Teplota přívodní vody | 1 °C...30 °C |
| Přípojky vody | ½" hadicový trn G ¾" vnější závit |
| Regulace teploty | Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C) |
| Rozsah provozních teplot | 1 °C...70 °C |
| Poznámka | Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort |
| Rozměry | Šířka: 450 mm Výška: 1.400 mm Hloubka: 220 mm |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 4 A |
| Rozsah regulace | 20 °C...55 °C |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 41,8 kg |
| Brutto hmotnost | 44 kg |
| Číslo celní sazby | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Popis výrobku | SK výměník tepla vzduch/voda, nástěnná montáž, 5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor e-Comfort, díly pro vedení vody: měď/mosaz, ŠVH: 450 × 1400 × 220 mm |

Approvals

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

Prohlášení o shodě