

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3383.520

Střešní chladič jednotky TopTherm Blue e

State: 12.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3383.520 - Střešní chladicí jednotky TopTherm Blue e

Celkový chladicí výkon 0,50 - 4,00 kW

Energeticky úsporné střešní chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 4 000 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.



Features

Obj. číslo	SK 3383.520
Provedení	střešní montáž
Popis výrobku	Energeticky účinné střešní chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Integrované elektrické odpařování kondenzátu Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) Vrtací šablona Upevňovací materiál

Features

Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,09 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,71 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
Jmenovité provozní napětí	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka	Střešní chladicí jednotku 3273.500 lze díky nízké hlučnosti využít i v kancelářském prostředí.
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 3,3 A Při 60 Hz: 4,5 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 10,1 A Při 60 Hz: 11,6 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 1.600 m³/h Vnitřní okruh: 491 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Provedení	Střešní montáž
Rozměry	Šířka: 597 mm Výška: 417 mm Hloubka: 475 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R-513A Množství: 0,65 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Ekvivalent CO2 (CO2e): 0,41 t
Způsob (elektrického) připojení	Nasazovací připojovací svorkovnice
Doba zapnutí	100 %
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	53 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C...70 °C

Features

Rozsah regulace	20 °C...53 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,56 kW Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)	28 bar
Předřazené jištění	Motorový spouštěč: 6,3...10 A
Balení	1 ks
Netto hmotnost	40 kg
Brutto hmotnost	43 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	SK RTT DACHGERÄT COMFORT

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificates	EAC
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK