

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.710 Blue e+ ventilátor s filtrom

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.710 - Blue e+ ventilátor s filtrom

Complete fan-and-filter units for tool-free installation in surfaces. Air throughput 20 – 1,160 m³/h, protection category IP 54 as standard.



Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | SK 3244.710 |
| Prevedenie | nástenná montáž |
| Výhody | Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku Montáž bez použitia náradia |
| Materiál | Plast |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra |
| Ventilátor | Diagonal, 1~ capacitor motor |
| Množstvo vzduchu pri voľnom prúde (so skladanými filtrom) | Pri 50 Hz: 867 m ³ /h Pri 60 Hz: 910 m ³ /h |

Features

| | |
|--|---|
| Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane skladaného filtra | Pri 50 Hz: 720 m ³ /h Pri 60 Hz: 745 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie) | Pri 50 Hz: 700 m ³ /h Pri 60 Hz: 770 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie | Pri 50 Hz: 537 m ³ /h Pri 60 Hz: 587 m ³ /h |
| Menovité prevádzkové napätie | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Menovitý elektrický príkon Pel | Pri 50 Hz: 120,7 W Pri 60 Hz: 166,1 W |
| Menovitý prúd max. | Pri 50 Hz: 1,06 A Pri 60 Hz: 1,47 A |
| Rozmery | Šírka: 323 mm Výška: 323 mm Hĺbka: 156 mm |
| Inštalčná hĺbka | 136 mm |
| Montážny výrez | Šírka výrezu: 292 mm Výška výrezu: 292 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter IP 55 with pleated filter and absorber mat IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood |
| Stupeň krytia NEMA | Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood |
| Predradené istenie | Istič/tavná poistka: 6 A |
| Poznámka | Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky. |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -30 °C...55 °C |
| Rozsah skladovacích teplôt | -30 °C...70 °C |

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Hladina akustického tlaku | Pri 50 Hz: 64 dB(A) Pri 60 Hz: 66 dB(A) |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 4,9 kg |
| Brutto hmotnosť | 5,011 kg |
| Číslo colnej sadzby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | Ventilátor s filtrom SK Blue e+, 867/910 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity |