

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Krimovací stroj L8

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Krimpovací stroj L8

Elektropneumaticky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro volné izolované dutinky.

Features

Obj. číslo	AS 4050.452
Provedení	Dotykový displej
Popis výrobku	Elektropneumaticky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro volné izolované dutinky.
Výhody	Snadný provoz Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek Proces bez potřeby výměny nástrojů Možnost zpracování speciálních vodičů Snadné a plynulé osazování Automatická detekce průřezů
Technické údaje	Rozsah krimpování 0,5 – 2,5 mm ² (AWG 20 – 14) Délka krimpování 8 mm (0,31 in.) Zaváděcí délka 35 mm (1.378 in.) Možné zpracování dutinek s plastovým lemem ve speciálních velikostech
Rozsah dodávky	Krimpovací stroj L8 1 vibrační dopravní zásobník 0,5 – 1,5 mm ² 1 vibrační dopravní zásobník 1,5 – 2,5 mm ²
Poznámka	Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
Rozměry	Šířka: 390 mm Výška: 460 mm Hloubka: 330 mm
Přípojka stlačeného vzduchu	5,5 bar
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon	110 VA
Lisování	lichoběžníkové
Pracovní cyklus	1,5 s

Features

Balení	1 ks
Netto hmotnost	34,6 kg
Brutto hmotnost	34,67 kg
Číslo celní sazby	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Popis výrobku	AS Krimpovací stroj L 8, 0,5-2,5mm129