


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Krimpovací poloautomat LD-I

State: 10.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Krimpovací poloautomat LD-I pro Wire Terminal WT 24/36

Elektropneumaticky poháněný odizolovací a krimpovací poloautomat s dvojitým zásobníkem slouží ke zpracování volných izolovaných dutinek o průřezu 4 až 6 mm² (AWG 12 – 10) a délek krimpování 10 až 12 mm. Krimpovací poloautomat LD má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal.



Features

Obj. č.	AS 4051.022
Výhody	Snadný provoz Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek Žádné přenastavování průřezu dutinek díky plně automatickému dvojitému zásobníku na 4 a 6 mm² Díky plné integraci procesů ve Wire Terminal nejsou nutné žádné manuální kroky při zpracování vodiče
Technické údaje	Rozsah krimpování 4 – 6 mm² (AWG 12 – 10) Délka krimpování při 4 mm²: 10 mm (0,39 in.) nebo 12 mm (0,47 in.) Délka krimpování při 6 mm²: 12 mm (0,47 in.) Zaváděcí délka 28 mm (1,10 in.) + délka krimpování
Poznámka	Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
Vhodné pro obj. č.	4051.024 4051.036
Balení	1 ks
Netto hmotnost	40

Features

Brutto hmotnost	42
Číslo celní sazby	84633000
EAN	4028177964426

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------