

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.130 Wire Station WS 540

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work.

Features

| | |
|----------------|--|
| Obj. č. | AS 4051.130 |
| Prevedenie | Basic Edition |
| Výhody | <p>Elektricky nastaviteľný stôl pre optimálnu pracovnú výšku, nastaviteľný v rozsahu 710–1250 mm</p> <p>Multiplexová pracovná doska, umývateľná a odolná proti poškrabaniu</p> <p>Ideálne riešenie v spojení s prírezovým automatom a krimpovacími automatmi a predpripravenými vodičmi z Wire terminálu</p> <p>Integrované meradlo pre rýchle ručné meranie</p> <p>Pripravené na uchytenie monitora - na prácu s aplikáciou EPLAN Smart Wiring</p> <p>Voliteľne rozšíriteľné o odkladacie police pre kartóny vodičov, rolky vodičov, držiaky náradia a drobných dielov</p> <p>Flexibilne použiteľné v dielni vďaka pogumovaným kolieskam</p> <p>Zásuvka so Shadowboard pripravená pre náradie</p> |
| Rozsah dodávky | <p>Pracovný stôl na spracovanie vodičov s elektrickým výškovým nastavením</p> <p>Pripojovací kábel, 7 m</p> <p>Zásuvková lišta, so 7 zásuvkami, s kolískovým spínačom</p> <p>1 Wire Station WS 540</p> <p>2 odkladacie police</p> <p>1 pracovné svetlo, LED</p> <p>2 upevňovacie konzoly, vertikálne</p> <p>1 držiak boxov</p> <p>2 uholníky adaptéra</p> <p>1 univerzálna odkladacia priehradka</p> <p>1 zásuvková lišta, 5 zásuviek</p> <p>1 odpadkový kôš</p> <p>4 držiaky zväzku vodičov, vľavo</p> <p>4 držiaky zväzku vodičov, vpravo</p> <p>1 držiak cievky vodičov, vľavo</p> <p>1 držiak cievky vodičov, vpravo</p> |

Features

| | |
|-----------------------|---|
| Montážny pokyn | Upevňovacia konzola, vertikálna, č. obj. 4051.106, je potrebná pre príslušenstvo ako napr. držiak boxov, držiak zásobníkov, atď. |
| Vstupné napätie | 230 V AC, 50 Hz |
| Pracovná výška | Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm |
| Height adjustable y/n | Yes |
| Oblasti použitia | Na manuálne krimpovanie |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 157 kg |
| Brutto hmotnosť | 218,3 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 21100200 |
| Popis výrobku | Mobilné elektroinštalčné pracovisko, výškovo nastaviteľné a flexibilne použiteľné v dielni. Umožňuje ergonomickú a nenamáhavú prácu pri manipulácii a spracovaní vodičov. Táto verzia je tiež vybavená úložnými možnosťami pre balíky a kotúče vodičov, ako aj osvetlenie na pracovisku a predlžovací kábel. Zásuvkový výsuv zaisťuje vždy upratané pracovisko. |

Approvals

Explanations

Declaration of conformity