

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Ručný hydraulický prestrihovací nástroj

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Ručný hydraulický prestrihovací nástroj

For punching round, square and rectangular cut-outs.



Features

Obj. č.	AS 4055.020
Prevedenie	s flexi hadicou a oddelenou valcovou hlavou
Výhody	Predĺženie životnosti nástrojov vďaka integrovanému poistnému ventilu Prestrihovacie čeluste, hydraulické prestrihovacie nástroje a príslušenstvo na výrobu okrúhlych, štvorcových a obdĺžnikových výrezov z ocele a nehrdzavejúcej ocele
Materiál	Hliník
Rozsah dodávky	Ručný hydraulický prestrihovací nástroj Hydraulická skrutka Ø 19 mm Hydraulická skrutka Ø 9,5/19 mm HSS vrták Ø 11 mm Súprava dištančných podložiek (3-dielna) Plastový kufrík
Hydraulické ovládanie	Kruhová prestrihovacia čelusť do Ø 82 mm Obdĺžniková prestrihovacia čelusť do 46 x 86 mm Raziaca sila 75 kN Max. pracovný tlak 680 bar/9850 psy Štvorcové prestrihovacie čeluste na plech do rozmeru 92 x 92 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,4 kg
Brutto hmotnosť	3,546 kg
Číslo colnej sadzby	84678900

Features

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Popis výrobku	Ruční hydraulický prestrihovací nástroj, s flexi hadicou a valcovou hlavou, hydraulická hadica, valcová hlava a príslušenstvo