

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.120

Prostřihovací čelisti, kruhové

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.120 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro nerez, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

Features

Obj. číslo	AS 4055.120
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	Matrice Razník
Obrobitelný materiál	Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez	2 mm
Ø razníku	20,4 mm
Pro závity	M20
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Tažný šroub (Ø x D)	11,1 x 60 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	11,1 mm 19 cm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,077 kg
Brutto hmotnost	0,098 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC000156

Features

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Popis výrobku	AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech
