


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.130

Nástěnné chladič jednotky

State: 22.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.130 - Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.



Features

Obj. č.	SK 3303.130
Materiál	Ocelový plech
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 500 W Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 610 W Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 280 W Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 310 W
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 2,6 A Při 60 Hz: 2,6 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 5,1 A Při 60 Hz: 6,4 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 345 m³/h Vnitřní okruh: 310 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4

Features

Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 280 mm Výška: 550 mm Hloubka: 210 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Ekvivalent CO2 (CO2e): 0,24 t
Regulace teploty	Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Rozsah regulace	30 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 360 W Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 380 W Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 465 W Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 490 W
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení	1 ks
EAN	4028177610453
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Certificates	EAC Ex
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK